

影像文化、智能社会、生物科学的进步、高度发展的制造业。社会和生活更加丰富多彩，尼康为此精进技术贡献所能。

尼康基于百余年来在精密与光学领域积累的技术，在全球范围内提供多样化的产品、服务和解决方案。为实现能以切实可靠的技术来应对时代和社会的各种需求，尼康集团上下构筑了灵活的生产体系。今后也将为影像文化的发展、智能社会的实现、生物科学的进步以及制造业的高度发展不遗余力地提供支持与服务，通过广泛的业务活动促进社会发展，提高人类生活品质。



影像事业

拓展影像产品的发展空间，引领影像文化的发展。



[数码单镜反光相机]
D6
尼康旗舰款机型。
致力于满足专业拍摄需求。



[数码单镜反光相机]
D780
搭载高配置及新功能，
激发创作灵感。



[数码微单相机]
Z 7
充分利用尼克尔Z镜头的
光学性能，即使是图像的边缘部分，
也能实现高清晰质感。



[轻便型数码相机]
COOLPIX P950
提供相当于2000mm大变焦相机，
可捕捉到肉眼难以触及的世界。



[双筒望远镜]
WX 7 × 50 IF
拥有超宽视野，融合了尼康世界
水准的光学技术和制作工艺。




[单筒望远镜]
MONARCH
单筒望远镜82ED-S
拥有先进的光学性能，提供锐利清晰的
观景效果和明亮的视野。



[便携式测距望远镜]
COOLSHOT PRO
STABILIZED
具备减震(STABILIZED)功能，红色
内部OLED显示使测量更加方便。




[照相机用镜头]
尼克尔镜头
通过尼克尔Z卡口镜头和丰富的尼克尔F卡口
镜头系列，追求光学性能的新次元。



精机事业

不遗余力创建智能社会。



FPD曝光事业

[FPD扫描式曝光机]
FX-103SH/103S
支持第10.5代面板尺寸，并针对超大型电视等
高清面板等产品的量产进行了优化。



半导体曝光事业

[ArF液浸式扫描式曝光机]
NSR - S635E
专为5nm工艺制程量产而
开发，实现了高重合精度
和高生产效率。

[对准站]
Litho Booster
高速且高精度地对曝光前的
所有晶圆进行网格变形的绝对
值测量。
通过将校正值前馈至曝光设备，
以提高重合精度。






医疗健康事业

为提高全人类的生活品质做贡献。

[超分辨率显微镜]

N-SIM S

以高于传统仪器约10倍的速度对活细胞进行超高分辨率的成像观察。



[细胞培养观察系统]

BioStation CT

无需对细胞施加外力，便可跟踪观察。

[倒置科研级显微镜]

ECLIPSE Ti2

为高端生物科学研究做出了重要贡献。



[配备SS-OCT
超广角视网膜映像设备]

Silverstone

眼底约80%的区域，只需一台机器便可以对眼底和断层成像。



工业仪器及其他

为高端的制造业提供支持。

工业仪器事业

[CNC影像测量系统]

NEXIV VMZ-H3030

以NEXIV系列中的高精度自动测量样品的尺寸。



[X射线CT检查装置]

XT H 450

运用于检测大型铸件和高密度金属物体。



[全站仪]

Nivo-Z系列

精确测量到目标物体的距离和角度。



客户定制产品事业

“AKATSUKI”使用的尼康光学系统

尼康设计并生产了应用于雷电大气光相机(LAC)、1微米IR1红外相机、紫外摄像仪(UVI)和2微米IR2红外相机的光学系统。



玻璃事业

FPD光掩基底


通过精密的抛光、清洗和测量技术，提供高品质、高附加值的FPD光掩基底。



眼镜镜片事业

Seemax Ultimate系列


针对不同生活方式提供多选择性的老视镜片。可适应不同人群对“视觉偏好”的追求，带来极度舒适感受。



数字化解决方案事业

光学零部件


提供光学和精密零部件的设计到量产服务。



[多圈无电池绝对值编码器]

MAR-MX60A-MF

以特有的方式实现电池续航，即便没有主电源仍可保持发动机的旋转数。可广泛适用于工业机器人等。



[光加工机]

Lasermeister 101A

利用激光简单实现高精度的金属加工。可进行成型加工，激光打标以及焊接等操作。

